

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168 Příčná traverza

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.168 - Příčná traverza pro VX IT 19" profilové lišty

K upevnění palcových profilových lišt s variabilní hloubkou a šířkou, dynamic, dole v datových/ serverových skříních VX IT o šířce 800 mm.

Funkce

Obj. číslo	VX IT 5302.168
Provedení	pro 19" profilovou lištu VX IT dynamic
Popis výrobku	Pro variabilní montáž standardních 482,6 mm (19") profilových lišt do 800 mm širové síťové/serverové skříně.
Výhody	Montáž může být symetrická nebo asymetrická Více místa pro vedení kabelů nebo integraci Liquid Cooling Unit (LCU) u jednostranné, asymetrické (bočně přesazené) instalace Optimální pro integraci palcových profilových lišt pro alternativní vybavení 21", 23" nebo 24" komponenty Pro zvýšení energetické účinnosti integrované klimatizace rozváděče lze oblast okolo palcové montážní roviny zaslepit pomocí usměrňovacích plechů vzduchu a cíleně tak použít ochlazující se proud vzduchu a redukovat proud odpadního vzduchu
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost	Maximální zatížitelnost montážní roviny na tomto příčném nosníku činí 7 500 N na jednu montážní rovinu, resp. 15 000 N na skříň.
Montážní pokyn	Upevnění se provádí přímo ke konstrukci rámu. Vložení se provede jen na spodní straně profilových lišt. Na horní straně jsou přidány příčné nosníky pro profilovou lištu VX IT standard 5302167. Pro přišroubování profilových lišt k příčným nosníkům jsou nutné přídavné montážní úhelníky pro 19" profilové lišty VX IT 5302169.

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX IT Šířka: = 800 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	6,1 kg
Brutto hmotnost	6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	VX IT příčný nosník pro 19" dynamic, k upevnění palcových profilových lišt s variabilní hloubkou a šířkou, dynamic, dole v datových/serverových skříních VX IT o šířce 800 mm.