

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.350

# Skříně pro počítačové systémy

Stát: 6.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.350 - Skříně pro počítačové systémy

Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.



## Funkce

Obj. číslo	PC 5366.350
Provedení	s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici, malým montážním polem a přístrojovou policí
Popis výrobku	Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
Materiál	Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech Rukojeti, dekorativní kryty: plast Zakrytí dveří: hliník Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní pole, odkládací přihrádka: práškováný povrch
General colour	RAL 7035
Barva	Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035 Rukojeť: RAL 7015 Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015

# Funkce

Rozsah dodávky	Skříň, dveře, zadní dveře Podlahové plechy Prosklené dveře, horní Montážní pole, malé Zásuvná přihrádka pro klávesnici Přístrojová police
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 636 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)	480 x 70 x 260 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	97,5 kg
Brutto hmotnost	100 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Popis výrobku	PC skříň VX SE 600x1600x636, IP55, ocelový plech, s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici, malým montážním polem a přístrojovou polici

# Schválení

# Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK

---