


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5820.600

Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5820.600 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Samostatně stojící systémové skříňe z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní plech a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s rámem skříňe. Systémově kompatibilní s příslušenstvím VX25 s možností rozšíření. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat a velké šířky skříňí nahrazují malé kombinace řadově spojených skříňí.



Funkce

| | |
|------------|--|
| Obj. číslo | SE 5820.600 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované |
| Barva | RAL 7035 |

Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska Podlahové plechy Zadní stěna s možností odšroubování Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm Zadní stěna, jednodílná |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 300 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 499 mm x 1.696 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12 |
| Kód IK | IK10 |
| Počet dveří | 1 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 90,19 kg |
| Brutto hmotnost | 97 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 369,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |

Funkce

| | |
|---------------|--|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | Samostatně stojící skříň VX SE, ŠxVxH: 600x1800x300 mm, IP55, ocelový plech, s montážní deskou, jednodveřová, dveře vpředu |

Schválení

| | |
|-------------|--|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch Stupeň krytí |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration |