


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.680

Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.680 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE IP 66/NEMA 4

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat. Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4.



Funkce

Obj. číslo	SE 5831.680
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná Podlahy: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska Podlaha, přírubová deska (přírubové desky) Zadní stěna s možností odšroubování Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	699 mm x 1.696 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 66
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 12
Kód IK	IK10
Počet dveří	1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	121,1 kg
Brutto hmotnost	124,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	476,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261

Funkce

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Popis výrobku	Samostatně stojící skříň VX SE, ŠxVxH: 800x1800x400 mm, IP66/ NEMA 4, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvěřová, dveře vpředu
---------------	--

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Certifikáty	Povrch Stupeň krytí
-------------	------------------------

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration
------------	--