


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.680

Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Stát: 6.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.680 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE IP 66/NEMA 4

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat. Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4.



Funkce

| | |
|------------|---|
| Obj. číslo | SE 5834.680 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná Podlahy: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska Podlaha, přírubová deska (přírubové desky) Zadní stěna s možností odšroubování Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 699 mm x 1.896 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 66 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 4 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 12 |
| Kód IK | IK10 |
| Počet dveří | 1 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 148 kg |
| Brutto hmotnost | 152 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 579,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Funkce

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

| | |
|---------------|--|
| Popis výrobku | Samostatně stojící skříň VX SE, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, IP66/ NEMA 4, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvěřová, dveře vpředu |
|---------------|--|

Schválení

| | |
|-----------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|-------------|------------------------|
| Certifikáty | Povrch Stupeň krytí |
|-------------|------------------------|

| | |
|------------|--|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration |
|------------|--|