

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

Ovládací skříňky s dveřmi

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.010 - Ovládací skříňky s dveřmi Nerez ocel

Ovládací skříňka s dvířky z nerez oceli 1.4301 (AISI 304) s madly z plastu vhodného pro potravinářský průmysl. Kombinovatelné se systémem nosných ramen CP40, nerez.



Funkce

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo | CP 6536.010 |
| Provedení | S připojením nosného ramene CP 40, nerezová ocel |
| Materiál | Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Držadlové lišty: potravinářský plast s modrým zabarvením |
| Povrch | Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 |
| General colour | Nerez ocel |
| Barva | Držadlové lišty: v odstínu podobném RAL 5002 |
| Rozsah dodávky | Skříňka Výřez a zesílení pro systém nosných ramen CP 40 z nerez oceli Uzávěr s vodícím třmenem Dveře s utěsněným rámem a držadlovými lištami po stranách Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Rozměry | Šířka: 400 mm Výška: 300 mm Hloubka: 150 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |

Funkce

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka | Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Poznámka k obj. č. | vhodná montážní deska 5050.430 s příbalovým sáčkem 5050.507 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 7,125 kg |
| Brutto hmotnost | 7,44 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 34,96 |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Popis výrobku | Ovládací skříňka CP-S /AE 400x300x150, |

Schválení

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Schválení | UL |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration |