


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6705.000 Spodní díl pultu CX

Stát: 11.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6705.000 - Spodní díl pultu CX

Pult CX, 4 varianty šířky a 2 rozdílné hloubky poskytují základ pro každé řešení pultu. Uzavírací systém AX zajišťuje jednotný vzhled a součástí dodávky jsou dvoudílné podlahové desky pro jednoduché zavedení kabelů.



## Funkce

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. číslo     | CX 6705.000  |
| Provedení      | Spodní díl   |
| Materiál       | Skříň: ocelový plech 1,5 mm<br>Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu<br>Montážní deska: Ocelový plech, 2,5 mm              |
| Povrch         | Skříň a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva<br>Montážní deska: pozinkovaná                                    |
| Barva          | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky | Skříň nahoře otevřená<br>Dveře příp. dvoukřídlé dveře vpředu, s 3bodovým uzavíracím systémem<br>Montážní deska<br>Podlahové plechy<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Rozměry        | Šířka: 800 mm<br>Výška: 675 mm<br>Hloubka: 500 mm  |

# Funkce

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Rozměry montážní desky (Š x V)       | 720 mm x 625 mm  |
| Počet dveří                          | 1  |
| Úhel otevření dveří                  | 130°   |
| Kód IK                               | IK10   |
| Poznámka                             | Pro uzavření spodního dílu pultu je nutné použít zakrývací desku<br>U 2-dílné konstrukce pultu je nutný střední díl pultu a zakrývací deska pro střední díl pultu<br>U 3-dílné konstrukce pultu jsou nutné střední díl a horní díl pultu |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA             | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Základní materiál                    | Ocelový plech  |
| Počet uzávěrů                        | 1  |
| Provedení uzávěru                    | 3-bodový uzavírací systém  |
| Vložka uzávěru                       | Doppelbart, 3 mm   |
| Uzávěr                               | Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém<br>Počet uzávěrů: 1<br>Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm   |
| Balení                               | 1 ks   |
| Netto hmotnost                       | 40 kg  |
| Brutto hmotnost                      | 42,875 kg  |
| Číslo celní sazby                    | 94032080   |
| ETIM 9                               | EC000784   |
| ETIM 8                               | EC000784   |
| ECLASS 8.0                           | 27180504   |
| Popis výrobku                        | Systém pultu CX, spodní díl pultu, ŠVH: 800 × 675 × 500 mm, ocelový plech  |

# Schválení

---

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Schválení  | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |

---