

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.300

Skříně pro počítačové systémy

Stát: 5.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.300 - Skříň pro počítačové systémy Skříň pro Tower PC

Skříň pro Tower PC.

Funkce

Obj. číslo	IW 6900.300
Provedení	Střecha připravená k montáži pracovní desky nebo k montáži pod plochy Podlaha připravená k montáži litinových noh nebo k montáži na plochy
Popis výrobku	Běžné Tower PC, do Š/V/H: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) mohou být pomocí přiloženého přidržovacího pásu bezpečně upevněny na polici přišroubované ke dveřím. Rozhraní na zadní straně PC jsou při otevřených dveřích snadno přístupná. Díky již namontovanému ventilátoru s filtrem je skříň okamžitě připravená k použití.
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Designové lišty: hliník
Povrch	Skříň: strukturovaná prášková barva Dveře: s práškovým nástřikem
Barva	Skříň: RAL 7035 Dveře: RAL 7015 Designové lišty: RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Skříňka Závěsy dveří vpravo Dveře s uvnitř přišroubovanou policí Otočný uzávěr po straně Včetně uzavírací vložky typu Doppelbart Zadní stěna s dvěma výřezy pro vložení volně přiložené konektorové průchodky Kabelová průchodka M20, mosaz, poniklovaná Výstupní mřížka namontovaná do bočnice vlevo Ventilátor s filtrem namontovaný do bočnice vpravo, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz Dveřní polohový spínač, napájecí zásuvka pro napájení 230 V, zásuvková lišta s 3 zásuvkami a přepětovou ochranou
Rozměry	Šířka: 760 mm Výška: 760 mm Hloubka: 300 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 54 ve spojení s přiloženou konektorovou průchodkou
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12 ve spojení s přiloženou konektorovou průchodkou
Základní materiál	Hliník
Balení	1 ks
Netto hmotnost	34,2 kg
Brutto hmotnost	36 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Popis výrobku	IW Průmyslové pracovní stanice, skříňe pro počítačové systémy PC, pro Tower PC

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------