



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.088

Montážní jednotky CMC III

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.088 - Montážní jednotky CMC III

Pro uchycení komponent CMC III.



Funkce

| | |
|-----------------|--|
| Obj. číslo | DK 7030.088 |
| Provedení | Pro PU, PU Compact, řídicí jednotky, jednotky CMC III CAN-Bus a síťový zdroj CMC III. |
| Popis výrobku | Podle provedení pojme montážní jednotka 1 resp. 3 jednotky. Provedení 482,6 mm (19" roviny) je schopno pojmout 3 jednotky. Provedení pro montáž na rám skříně je schopno pojmout 1 jednotku. |
| Výhody | Chování při požáru: samozhášecí dle normy UL 94 HB |
| Oblasti použití | Uložení a upevnění komponent CMC III. |
| Popis funkce | Řídicí jednotka CMC III Řídicí jednotka CMC III Compact Řídicí jednotka CMC III Napájecí zdroj CMC III Jednotka CMC III LTE Kontrolní modul dveří CMC III |
| Materiál | Plast |
| Barva | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Montážní jednotka, 1 U 2 zaslepovací kryty Včetně upevňovacího materiálu |

Funkce

| | |
|-------------------------|---|
| Počet montážních míst | 3 |
| Možnosti montáže | 482,6 mm (19") rovina |
| Poznámka | Pro vestavbu jednotek CMC III do datových a serverových skříní Pro upevnění až tří jednotek CMC III a montáž na 19" profil |
| Rozměry | Šířka: 482,6 mm Hloubka: 141 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,423 kg |
| Brutto hmotnost | 0,539 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Popis výrobku | TS kluzné lišty 800 mm |