

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6702.600 Spodní díly pultu

Stát: 4.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6702.600 - Spodní díly pultu

Spodní díly TP TopPult, čtyři šířky a dvě různé hloubky jako základ pro každé řešení TopPult. Jednotný vzhled zajišťuje štítek dveřního zámku AX, pro snadné vedení kabelů jsou součástí dodávky dvoudílné podlahové plechy.

Funkce

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obj. číslo | TP 6702.600 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech |
| Povrch | Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříň nahoře otevřená Dveře, popř. dvojitě dveře s tyčovým uzávěrem (při hloubce 400 mm vpředu, při hloubce 500 mm vpředu a vzadu) Montážní deska Podlahové plechy |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 1.099 mm x 625 mm |
| Počet dveří | 2 |
| Rozměry | Šířka: 1.200 mm Výška: 675 mm Hloubka: 400 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Poznámka | Jako montážní pomůcka pro systém podstavců VX, nové provedení, lze použít kluzný prvek VX 5051.172 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 58 kg |

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Brutto hmotnost | 60,5 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Popis výrobku | TopPult Spodní díl ŠxVxH: 1200x675x400 mm, ocelový plech |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |