

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.571 Jednotka CMC III LTE

Stát: 22.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.571 - Jednotka CMC III LTE

CMC III LTE Unit spolehlivě informuje o alarmových stavech díky technologii ISDN nebo LTE prostřednictvím SMS.

## Funkce

Obj. číslo	DK 7030.571
Popis výrobku	Jednotku lze použít k vytvoření redundantní přenosové cesty nebo, není-li k dispozici žádná síťová infrastruktura, k přeposílání alarmových hlášení. Alarmové hlášení je ve formě SMS. Pokrytí LTE (4G), UMTS (3G) a GSM (2G) s automatickou přepínací funkcí, viz pásma a frekvence. Běžně dostupnou SIM kartu zajistí zákazník.
Technické údaje	Jednotku CMC III LTE lze používat ve 4G, 3G a 2G mobilních telefonních sítích v těchto rozsazích frekvence: 4G LTE pásmo 1 (2100 MHz) 4G LTE pásmo 3 (1800 MHz) 4G LTE pásmo 8 (900 MHz) 4G LTE pásmo 20 (800 MHz) 4G LTE pásmo 28 (700 MHz) 3G UMTS pásmo 1 (2100 MHz) 3G UMTS pásmo 8 (900 MHz) 2G GSM (900 MHz) 2G GSM (1800 MHz)
Materiál	Plast
Barva	Čelní strana: RAL 9005 Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednotka CMC III LTE Kabel RJ12 Anténa s magnetickou základnou
Serial interface	2 x RJ12
Rozměry	Šířka: 138 mm Výška: 40 mm Hloubka: 132 mm
Rozsah provozních teplot	0 °C...55 °C

## Funkce

---

Rozsah skladovacích teplot	45 °C...85 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,6 kg
Brutto hmotnost	0,645 kg
Číslo celní sazby	85176200
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Jednotka CMC III GSM Quad-Band

## Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---