

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6720.000

# Horní díl pultu CX

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6720.000 - Horní díl pultu CX

Čtyři šířky nabízejí nejlepší předpoklady pro individuální monitorování a třídílnou nástavbou pultového systému CX.



## Funkce

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. číslo     | CX 6720.000  |
| Provedení      | Horní díl  |
| Popis výrobku  | Čtyři šířky nabízejí nejlepší předpoklady pro individuální monitorování a třídílnou nástavbou pultového systému CX.                        |
| Materiál       | Skříň: ocelový plech 1,5 mm<br>Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu                                   |
| Povrch         | Skříň a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva   |
| Barva          | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky | Skříň<br>Kryt se závěsy umístěnými dole, včetně držáku krytu<br>Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Rozměry        | Šířka: 600 mm<br>Výška: 515 mm   |
| Hloubka nahoře | 125 mm   |
| Hloubka dole   | 245 mm   |
| Kód IK         | IK10   |
| Poznámka       | U 3dílné konstrukce pultu jsou nutné střední díl a spodní díl pultu  |

# Funkce

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55  |
| Protection category NEMA            | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Základní materiál                   | Ocelový plech  |
| Rozměry                             | Šířka: 600 mm<br>Výška: 515 mm<br>Hloubka nahoře: 125 mm<br>Hloubka dole: 245 mm         |
| Počet uzávěrů                       | 2  |
| Provedení uzávěru                   | Otočný uzávěr  |
| Vložka uzávěru                      | Doppelbart, 3 mm   |
| Uzávěr                              | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr<br>Počet uzávěrů: 2<br>Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 15 kg  |
| Brutto hmotnost                     | 16,8 kg  |
| Číslo celní sazby                   | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC000784   |
| ETIM 8                              | EC000784   |
| ECLASS 8.0                          | 27180504   |
| Popis výrobku                       | Systém pultu CX, horní díl pultu pro 3dílnou strukturu, Š: 600 mm, ocelový plech         |

# Schválení

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Schválení  | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |