

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7465.035

Přístrojové police k upevnění na rám

Stát: 26.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7465.035 - Přístrojové police k upevnění na rám pro šířku skříně 600 mm, 800 mm

K montáži do skříně bez 482,6 mm (19") roviny.

Funkce

Obj. číslo	DK 7465.035
Provedení	s děrováním
Popis výrobku	Pro montáž do skříně bez 19" roviny.
Výhody	Upevňovací svorníky, resp. upevňovací lišty lze namontovat na hloubku skříně v rastru 25 mm K dispozici jsou montážní otvory pro rukojeti
Oblasti použití	K montáži do skříně bez 482,6 mm (19") roviny
Materiál	Ocelový plech
Povrch	S nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Přístrojová police s děrováním 2 upevňovací lišty
Možnosti montáže	Pevná montáž: dno přístroje, 50 kg pomocí upevňovacích čepů k montážnímu chassis Pevná montáž: dno přístroje, 100 kg pomocí upevňovacích lišt k montážnímu chassis S variabilní hloubkou: přístrojová police s teleskopickými lištami na montážním chassis
Zatížitelnost	Plošné zatížení 100 kg
Montážní pokyn	Pro vnitřní montážní rovinu je třeba ještě použít dvě systémové chassis.
Poznámka	Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 100 mm
Rozměry	Šířka: 471 mm Výška: 45 mm Hloubka: 500 mm

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX VX IT TS IT Šířka: 600 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,371 kg
Brutto hmotnost	6,706 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	DK Přístrojová police, ŠxVxH: 471x45x500 mm, 100 kg, For frame attachment, For W: 600 mm, RAL 7035