

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.020 FlatBox

Stát: 8.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.020 - FlatBox

Skříň v provedení Flat-Pack. Optimálně přístupné a flexibilně použitelné jako nástěnné nebo samostatně stojící skříň.



Funkce

Obj. číslo	DK 7507.020
Provedení	s 19" montážním rámem
Výhody	Rychlá montáž bez nářadí Systémové příslušenství na otevřené 19" konstrukci
Materiál	Ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň v provedení Flat-Pack 1 nástěnný díl 2 základní nosíky 2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami 2 bočnice, s možností uzamčení 1 prosklené dveře s možností uzamčení, bezpečnostní zámek 3524 E, umístění závěsů volitelné Spojovací prvky pro rychlou montáž bez nářadí Uzemňovací sada pro systémové uzemnění všech součástí skříňky 19" montážní rám

Funkce

Výškové moduly	12 U
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 625 mm Hloubka: 400 mm
Montážní výška pro komponenty	12 U
Zatížitelnost	max. 600 N
Poznámka	Max. montážní hloubka: Hloubka - 58 mm až k zadní stěně Max. vzdálenost mezi dvěma 19" rovinami: Hloubka - 104 mm Úhel otevření dveří činí max. 210°
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	24,828 kg
Brutto hmotnost	25,246 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	100,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	FLATBOX 12U

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení výrobce
------------	--------------------