


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.210 FlatBox

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.210 - FlatBox

Skříň v provedení Flat-Pack. Optimálně přístupné a flexibilně použitelné jako nástěnné nebo samostatně stojící skříň.



Funkce

| | |
|---------------|--|
| Obj. číslo | DK 7507.210 |
| Provedení | s 19" montážním rámem |
| Popis výrobku | Flexibilně použitelné jako nástěnné nebo stojanové skříňky |
| Výhody | Rychlá montáž bez nářadí Systémové příslušenství na otevřené 19" konstrukci |
| Materiál | Ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |

Funkce

| | |
|-------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Skříň v provedení Flat-Pack 1 nástěnný díl 2 základní nosníky 2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami 2 bočnice, s možností uzamčení 1 prosklené dveře s možností uzamčení, bezpečnostní zámek 3524 E, umístění závěsů volitelné Spojovací prvky pro rychlou montáž bez nářadí Uzemňovací sada pro systémové uzemnění všech součástí skříňky 19" montážní rám |
| Výškové moduly | 18 U |
| Rozměry | Šířka: 700 mm Výška: 892 mm Hloubka: 700 mm |
| Montážní výška pro komponenty | 18 U |
| Zatížitelnost | max. 750 N |
| Poznámka | Max. montážní hloubka: Hloubka - 58 mm až k zadní stěně Max. vzdálenost mezi dvěma 19" rovinami: Hloubka - 104 mm Úhel otevření dveří činí max. 210° |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 45,6 kg |
| Brutto hmotnost | 48,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 182,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Popis výrobku | FLATBOX 18U |

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení výrobce