

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.220 FlatBox

Stát: 8.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.220 - FlatBox

Skříň v provedení Flat-Pack. Optimálně přístupné a flexibilně použitelné jako nástěnné nebo samostatně stojící skříň.



## Funkce

Obj. číslo	DK 7507.220
Provedení	s 19" montážním rámem
Popis výrobku	Flexibilně použitelné jako nástěnné nebo stojanové skříňky
Výhody	Rychlá montáž bez nářadí Systémové příslušenství na otevřené 19" konstrukci
Materiál	Ocelový plech Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035

# Funkce

Rozsah dodávky	Skříň v provedení Flat-Pack 1 nástěnný díl 2 základní nosníky 2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami 2 bočnice, s možností uzamčení 1 prosklené dveře s možností uzamčení, bezpečnostní zámek 3524 E, umístění závěsů volitelné Spojovací prvky pro rychlou montáž bez nářadí Uzemňovací sada pro systémové uzemnění všech součástí skříňky 19" montážní rám
Výškové moduly	21 U
Rozměry	Šířka: 700 mm Výška: 1.025 mm Hloubka: 700 mm
Montážní výška pro komponenty	21 U
Zatížitelnost	max. 750 N
Poznámka	Max. montážní hloubka: Hloubka - 58 mm až k zadní stěně Max. vzdálenost mezi dvěma 19" rovinami: Hloubka - 104 mm Úhel otevření dveří činí max. 210°
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	49 kg
Brutto hmotnost	51 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	201,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Popis výrobku	FLATBOX 21U

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení výrobce