

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.176

Kompaktní rozváděčová skříň AX

Stát: 7.12.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.176 - Kompaktní rozváděčová skříň AX BMW AG

koncernový standard

Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Spodní skříňka jako 24V nebo 400V rozváděč, rozměry 800 × 900 × 400 mm, plus 200 mm podstavec, pro technologii výroby karosérie TKB.

Funkce

Obj. číslo	AX 7993.176
Popis výrobku	Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Spodní skříňka jako 24V nebo 400V rozváděč, rozměry 800 × 900 × 400 mm, plus 200 mm podstavec, pro technologii výroby karosérie TKB.
Materiál	Ocelový plech
Barva	Skříň: RAL 7035 Podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky	Střecha vzadu se čtyřmi upevňovacími otvory pro systém nosných ramen, zakrytými těsnicími zátkami, uvnitř s výztužnou deskou a čtyřmi nýtovacími maticemi M6 pod šablonou otvorů ve střešním plechu Dveře s namontovanou komfortní rukojetí 2435.100 včetně vložky typu Doppelbart 2466.000 Podlaha s výřezem pro zavedení kabelů, zakrytý děleným podlahovým plechem s kartáčovými lištami 200 mm vysoký podstavec podobný 2820.082, sestávající ze čtyř rohových dílů, dvou nad sebou namontovaných, 100 mm vysokých krytů vpředu a jednoho 200 mm vysokého krytu vzadu vpravo a vlevo je namontován vždy jeden 200 mm vysoký kryt podstavce 2820.420 Dveře jsou spojeny s dolním uzemňovacím bodem skříně prostřednictvím plochého zemnicího pásu 2412.316. Zesílení střechy je v horním uzemňovacím bodě skříně spojeno s plochým zemnicím páskem 2412.316. Další plochý zemnicí pásek 2412.316 je namontován od uzemňovacího bodu zesílení střechy dozadu k montážní desce. Montážní deska: pozinkovaná

Funkce

Oblasti použití	400 V rozváděč
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 900 mm Hloubka: 400 mm
Výška včetně podstavce	1 100 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	63
Brutto hmotnost	65.2