

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009 Datová mikrocentra

Stát: 28.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Datová mikrocentra Level E

S IT bezpečnostním trezorem MDC úrovně E získáte malé datové centrum, které je dokonale přizpůsobeno vašim potřebám, s optimalizovaným půdorysem, který nejenže roste s rozvojem vašeho IT, ale lze ho v případě potřeby také přemístit na jiná místa.



Funkce

Obj. číslo	DK 7999.009
Popis výrobku	Datová mikrocentra: MDC úrovně E (MDC Level E) je modulární bezpečnostní trezor s předními dveřmi pro obsluhu a zadními dveřmi pro servis. MDC úrovně E má standardně kabelový vstup v každém bočním prvku a je k dostání v různých rozměrech.
Výhody	Instalace možná na těžko přístupných místech Možnost rozšíření a tím odstupňované investice s rostoucí IT. Připraven pro použití různých IT klimatizačních řešení Bezpečnost investice díky možnosti demontáže a opětovné montáže
Oblasti použití	Vysoká ochrana před fyzickými ohrožujícími potenciály pro IT Potřebné komponenty vybavení vytvářejí ze sejfy kompaktní výpočetní centrum.
Materiál	Ocelový plech, s povrchovou úpravou
Barva	Skříň: RAL 7035 Servisní dveře: RAL 7035 Dveře pro obsluhu: RAL 7035
Rozsah dodávky	Bezpečnostní sejf s dveřmi pro obsluhu a servis Zavedení kabelů v obou bočních prvcích Obě dveře se zámkem a klíčem

Funkce

Volitelné doplňky	Různé varianty zámku Různé systémy zavedení kabelů Zavedení kabelů ve střešním nebo podlahovém prvku Dvoukřídlové dveře Závěsy dveří podle přání Nosný podstavec Spodní rám s požární ochranou
Poznámka	Zkoušky jsou prováděny jako systémový test a jsou doloženy zprávou o zkoušce Projekt na vyžádání
Hodnoty ochrany	Sejf byl testován jako systém Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlymi a dvoukřídlymi dveřmi a mechanickým zámekem Třída požární odolnosti F 90 podle DIN 4102 část 2 a EI 90 podle EN 1363-1 a EN 13501-2, dodržení mezních hodnot $\Delta T < 50$ K, relativní vlhkost vzduchu < 85 % po dobu 30 minut Ochrana proti kouři v souladu s DIN 18095-2: 1991-03 Ochrana proti vloupání RC 2 s použitím náradí analogicky s normou DIN EN 1630:2011-09 Ochrana proti vloupání RC 3 s použitím náradí v souladu s normou DIN EN 1630:2011-09 (omezené možnosti konfigurace)
Světlé rozměry	Montážní výška pro komponenty: 47 U
Standardní ochrana před	požárem vodou při hašení korozivními plyny vandalismem neautorizovaným přístupem prachem krádeží/vloupáním
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54
Stupeň krytí	IP 54 až IP 56 (v závislosti na konfiguraci)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	700 kg
Brutto hmotnost	750 kg
Číslo celní sazby	83030040

Funkce

ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Datová mikrocentra úroveň E. Datová mikrocentra: úroveň E (MDC Level E) je modulární bezpečnostní trezor s předními dveřmi pro obsluhu a zadními dveřmi pro servis. MDC Level E má standardně kabelový vstup v každém bočním prvku.