

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.606

RiMatrix S

Stát: 25.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.606 - RiMatrix S Standardní bezpečnostní prostory

Standardizované datové centrum je určeno k instalaci do stávajícího prostoru a je vybaveno přídatnou bezpečnostní komorou pro zvýšenou ochranu proti ohni, vodě a kouři.

Funkce

Obj. číslo	DK 7998.606
Popis výrobku	Standardizované datové centrum je určeno k instalaci do stávajícího prostoru a je vybaveno přídatnou bezpečnostní komorou pro zvýšenou ochranu proti ohni, vodě a kouři.
Materiál	Prvkové jádro z tepelně účinné izolační hmoty Odolné uzavřené kazety z ocelového plechu Inovativní spojovací technika pomocí patentované profilové technologie Použití těsnění odolného vůči teplotám a vlhkosti Použití bezpečnostních protipožárních klapek Demontáž a opětovná montáž je kdykoliv možná
Rozsah dodávky	Poradenství a kalkulace ROI Dodání a instalace do infrastruktury zákazníka Uvedení do provozu a předání Dokumentace, školení, instruktáž Zákaznická podpora a servis/servisní smlouvy
Světlá hloubka	7 220 mm
Světlá výška	2 700 mm
Světlá šířka	2 750 mm
Klimatizační systém (ZUCS)	90 kW + 10 kW n+1 redundantní
Počet NSHV	1
Počet PDU Basic	18
Serverracks (600x2000x1200mm)	8

Funkce

Kombinovaná skříň pro datové sítě/servery (800 x 2000 x 1200 mm)	1
Hodnoty ochrany	Odolnost vůči požáru EI 90 dle EN 1363/F 90 dle DIN 4102 Prachotěsnost a vodotěsnost s IP 56 dle normy IEC 60 529 Ochrana před neautorizovaným přístupem - třída odolnosti II Základní ochrana EMC Těsnost vůči kouřovým plynům, v souladu s EN 1634-3 (DIN 18095) Nárazová zkouška s energií 3000 Nm po 30 minutách působení plamene podle standardní teplotní křivky
Ochrana proti vloupání	RC 2
Design burglar protection	Ano
Design fire protection	EI 90 dle EN 1363/F 90 dle DIN 4102
Zvlhčovací a odvlhčovací zařízení	na přání
Zařízení pro hašení místnosti	na přání
Verze	Single 9
Rozměry	Šířka: 2.950 mm Výška: 2.800 mm Hloubka: 7.420 mm
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	RiMatrix S