

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.050

TS systémové chassis 17 x 73 mm

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.050 - TS systémové chassis 17 x 73 mm

Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.



Funkce

| | |
|------------------------|---|
| Obj. číslo | TS 8612.050 |
| Provedení | Pro vnitřní montážní rovinu a k montáži na dveřích |
| Popis výrobku | Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění. |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | Pozinkovaný |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacích šroubů |
| Délka | 490 mm |
| Vhodné pro šířku dveří | 600 mm |
| Možnosti montáže | Na vertikální profil skříně TS, VX SE: na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu, s výškovým přesazením Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku V TP přes lištu pro vnitřní vybavení: na šířku, pro vnější montážní rovinu Jako montážní sada pro přístrojové police v TS, VX SE, k jednoduchému zavěšení a zajištění |
| Montážní pokyn | Při montáži do TP je nutná lišta pro vnitřní vybavení |

Funkce

| | |
|-------------------------|--|
| Vhodné pro | Typ skříně: VX SE TP PC IW Šířka/hloubka: 500 mm |
| Balení | 4 ks |
| Netto hmotnost | 2,008 kg |
| Brutto hmotnost | 2,199 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 8,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Popis výrobku | TS systémové chasis, 17 x 73 mm, pro vnitřní montážní rovinu: pro Š/H: 500 mm, pro šířku dveří: 600 mm, délka 490 mm |