


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.140

Systemové chasis 23 x 64 mm

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.140 - Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.



Funkce

| | |
|------------------------|---|
| Obj. číslo | VX 8617.140 |
| Popis výrobku | Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních. |
| Výhody | Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte Systémové děrování na všech čtyřech stranách Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | Pozinkovaný |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacího materiálu |
| Možnosti montáže VX | Ve skříně šířky/hloubky 800 mm, na vnitřní montážní rovině |
| Možnosti montáže VX SE | In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
| Možnosti montáže AX | In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |

Funkce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Možnosti montáže AX z nerezové oceli | Do šířky skříně 800 mm, ve spojení s podlahovou montážní lištou |
| Možnosti montáže AX z plastu | In enclosure width 800 mm, in conjunction with universal bracket |
| Možnosti montáže PC | In enclosure width 800 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
| Možnosti montáže v podstavci VX | Do šířky/hloubky podstavce 800 mm na krytech podstavce, ve spojení s montážním úhelníkem podstavce |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX VX IT VX SE PC AX AX z plastu Suitable for width or height or depth: 800 mm |
| Vhodné pro | Systém podstavce VX |
| Balení | 4 ks |
| Netto hmotnost | 3,16 kg |
| Brutto hmotnost | 3,376 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,61 |
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Popis výrobku | Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 800 mm |

Schválení

| | |
|------------|-----------------|
| Vysvětlení | PCF-declaration |
|------------|-----------------|