

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.430

Lišta pro mechanické uchycení kabelů

Stát: 10.10.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.430 - Lišta pro mechanické uchycení kabelů

Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, PC, systém podstavce VX

K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.

Funkce

Obj. číslo	VX 8619.430
Popis výrobku	K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX	Ve skříně šířky 1000 mm, v podstavci
Možnosti montáže VX SE	Ve skříně šířky 1000 mm, v podstavci
Možnosti montáže AX	In enclosure width 1000 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail
Možnosti montáže AX z nerezové oceli	Do šířky skříně 1000 mm
Možnosti montáže v podstavci VX	Do šířky/hloubky podstavce 1000 mm, ve spojení s držákem / distanční vložkou
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel	Do šířky podstavce 1000 mm, ve spojení s maticí M8
Možnosti montáže v podstavci AX	Do šířky podstavce 1000 mm
Vhodné pro	System podstavce AX System podstavce VX System podstavců VX, nerezová ocel
Rozměry	Délka: 954 mm

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX VX SE AX Stojanový pult CX Šířka: = 1.000 mm
------------	-------------------------------------------------------------------------

Vhodné pro šířku	1 000 mm
------------------	----------

Balení	2 ks
--------	------

Netto hmotnost	5
----------------	---

Brutto hmotnost	5.14
-----------------	------

Číslo celní sazby	73269098
-------------------	----------

EAN	4028177921955
-----	---------------

ETIM 9	EC000322
--------	----------

ECLASS 8.0	27400604
------------	----------
