

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410

Lišta pro mechanické uchycení kabelů

Stát: 7.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.410 - Lišta pro mechanické uchycení kabelů

Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavce VX

K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.

Funkce

Obj. číslo	VX 8619.410
Popis výrobku	K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX	Ve skříně šířky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže VX SE	Ve skříně šířky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže AX	Ve skříně šířky 600 mm, v kombinaci s lištami pro vnitřní vybavení AX a podlahovou montážní lištou AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli	Do šířky skříně 600 mm ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení s podlahovou montážní lištou
Možnosti montáže PC	Ve skříně šířky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže IW	Ve skříně šířky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže v podstavci VX	Do šířky/hloubky podstavce 600 mm, ve spojení s držákem / distanční vložkou
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel	Do šířky podstavce 600 mm, ve spojení s maticí M8
Možnosti montáže v podstavci AX	Do šířky podstavce 600 mm

Funkce

Vhodné pro	System podstavce AX System podstavce VX System podstavců VX, nerezová ocel
Rozměry	Délka: 554 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX VX SE PC IW AX Spodní díl pultu CX Stojanový pult CX Šířka: = 600 mm
Vhodné pro šířku	600 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	2,8 kg
Brutto hmotnost	3,161 kg
Číslo celní sazby	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	VX Lišta pro mechanické uchycení kabelů, šířka 600 mm