

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.430

# Lišta pro mechanické uchycení kabelů

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.430 - Lišta pro mechanické uchycení kabelů

## Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, PC, systém podstavce VX

K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.

## Funkce

Obj. číslo	VX 8619.430
Popis výrobku	K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX	Ve skříně šířky 1000 mm, v podstavci
Možnosti montáže VX SE	Ve skříně šířky 1000 mm, v podstavci
Možnosti montáže AX	Do šířky skříně 1000 mm, ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení AX a podlahovou montážní lištou pro AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli	Do šířky skříně 1000 mm
Možnosti montáže v podstavci VX	Do šířky/hloubky podstavce 1000 mm, ve spojení s držákem / distanční vložkou
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel	Do šířky podstavce 1000 mm, ve spojení s maticí M8
Možnosti montáže v podstavci AX	Do šířky podstavce 1000 mm
Vhodné pro	System podstavce AX System podstavce VX System podstavců VX, nerezová ocel
Rozměry	Délka: 954 mm

# Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX VX SE AX Stojanový pult CX Šířka: = 1.000 mm
Vhodné pro šířku	1 000 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	5 kg
Brutto hmotnost	5,14 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	VX Lišta pro mechanické uchycení kabelů, šířka 1000 mm