

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

Systemové chassis 14 x 39 mm

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.710 - Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX

Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.



Funkce

Obj. číslo	VX 8619.710
Popis výrobku	Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Distance between fixing points	375 mm
Vhodné pro šířku dveří	500 mm
Možnosti montáže VX	In door width 500 mm
Možnosti montáže VX SE	In door width 500 mm
Možnosti montáže AX	In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX V šířce skříně 1000 mm v uzamykatelných dveřích
Možnosti montáže AX z nerezové oceli	Do výšky skříně 500 mm Do šířky skříně 400 mm
Možnosti montáže AX z plastu	In door width 500 mm

Funkce

Možnosti montáže AX 3-dílná	Do hloubky skříně 573 mm
Možnosti montáže CX	V horní dílu pultu a středovém dílu pultu do hloubky ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení CX Ve spodním dílu pultu do hloubky skříně 500 mm In door width 500 mm
Možnosti montáže TP	In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Montážní pokyn	Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
Poznámka	Pro vybavení vlastními komponenty na systémovém chassis jsou nezbytné šrouby do plechu nebo závitořezné šrouby M5
Vhodné pro	Typ skříně: VX VX SE TP AX AX z plastu Nástěnné skříňky AX, trojdílné Stojanový pult CX Systém pultu CX Suitable for width or height or depth: 500 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,8 kg
Brutto hmotnost	0,92 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	VX Systémové chassis 14 x 39 mm, pro šířku dveří: 500 mm

Schválení

Vysvětlení

PCF-declaration