

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.130 Montážní výztuha

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.130 - Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.



## Funkce

Obj. číslo	TS 8800.130
Popis výrobku	Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje	Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	590 mm
Možnosti montáže VX SE	Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže AX	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli	Do šířky skříně 600 mm
Možnosti montáže PC	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
Možnosti montáže IW	Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže TS	Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnitřní montážní rovině

## Funkce

Možnosti montáže TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Vhodné pro	Typ skříně: TS VX SE TP PC IW AX Šířka/hloubka: 600 mm
Balení	20 ks
Netto hmotnost	5,86 kg
Brutto hmotnost	6,165 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, pro montáž na vnitřní montážní rovině: pro Š/H: 600 mm, D: 590 mm

## Schválení

Vysvětlení	PCF-declaration
------------	-----------------