

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.091

Kryty podstavce, odvětrávané

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.091 - Kryty podstavce, odvětrávané pro systém podstavce VX

Pro odvětrávání rozváděčové skříně skrz podstavec. Speciálně u aplikací, jako jsou např. rozvody proudu, u kterých se nepoužívají podlahové plechy rozváděčové skříně, lze takto dosáhnout vyššího proudění vzduchu v rozváděčové skříně. Pro odvětrávání rozváděčové skříně jsou k dispozici řešení pro nadzvednutí střechy a speciální střešní plechy s ventilačními otvory. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s ventilačními otvory. Díky kompletní symetrii systému podstavce VX lze kryty s ventilačními otvory montovat vpředu, vzadu nebo po stranách na rohovém dílu podstavce.

Funkce

Obj. číslo	VX 8620.091
Popis výrobku	Pro odvětrávání rozváděčové skříně přes podstavec. Speciálně u aplikací, jako jsou např. rozvody proudu, u kterých se nepoužívají podlahové plechy rozváděčové skříně, lze takto dosáhnout vyššího proudění vzduchu v rozváděčové skříně. Pro odvětrávání rozváděčové skříně jsou k dispozici řešení pro nadzvednutí střechy a speciální střešní plechy s ventilačními otvory. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s ventilačními otvory. Díky kompletní symetrii systému podstavce VX lze kryty s ventilačními otvory montovat vpředu, vzadu nebo po stranách na rohovém dílu podstavce.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX TX CableNet Šířka/hloubka: 800 mm
Type rating podle UL 50E	Type 1, 12
Hmotnost/balení	1,95 kg
Balení	2 ks

Funkce

Netto hmotnost	1,8 kg
Brutto hmotnost	2,2 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	Kryty podstavce VX, s ventilačními otvory, pro šířku/hloubku 800 mm

Schválení

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------