

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.050

Rohové díly podstavce s krytem  
podstavce vpředu a vzadu pro  
systém podstavce VX, nerez ocel

Stát: 15.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.050 - Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Rohové díly podstavce s předním a zadním krytem. Velký otvor v rohých dílech podstavce poskytuje optimální přístup při upevnění podstavce ke skříni. Řadové spojení bez mezer.



## Funkce

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. číslo     | VX 8660.050   |
| Materiál       | Rohový díl podstavce: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)<br>Kryt podstavce vpředu/vzadu: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)<br>Krytky: ABS  |
| Povrch         | Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400   |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacího materiálu<br>4 krytky<br>4 rohové díly podstavce<br>2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm  |
| Poznámka       | Boční kryty podstavce jsou nutné k dokončení jednotky podstavce a slouží k dodatečné vzájemné stabilizaci podstavců.<br>V případě potřeby lze kryty, které jsou součástí dodávky, vyměnit za kryty z nerezové oceli, pro systém podstavců VX, z nerezové oceli.<br>Komponenty 1. generace systému podstavců nelze kombinovat s komponenty 2. generace systému podstavců |
| Rozměry        | Výška: 100 mm   |

# Funkce

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Vhodné pro               | Typ skříně: VX<br>VX SE<br>TS<br>PC<br>Šířka: = 600 mm   |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12  |
| Balení                   | 2 ks   |
| Netto hmotnost           | 3,992 kg   |
| Brutto hmotnost          | 3,998 kg   |
| Číslo celní sazby        | 94039910   |
| ETIM 9                   | EC000721   |
| ETIM 8                   | EC000721   |
| ECLASS 8.0               | 27182003   |
| Popis výrobku            | VX rohový díl podstavce s krytem podstavce, přední a zadní, V 100 mm, pro Š: 600 mm, nerezová ocel, 1.4301 |

# Schválení

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Schválení | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|