

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8660.053**

**Rohové díly podstavce s krytem  
podstavce vpředu a vzadu pro  
systém podstavce VX, nerez ocel**

Stát: 13.5.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.053 - Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, nerez ocel nové provedení

Rohové díly podstavce s předním a zadním krytem. Velký otvor v rohách dílech podstavce poskytuje optimální přístup při upevnění podstavce ke skříni. Řadové spojení bez mezer.



## Funkce

Obj. č.	VX 8660.053
Materiál	Rohový díl podstavce: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt podstavce vpředu/vzadu: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Krytky: ABS
Povrch	Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu 4 rohové díly podstavce 4 krytky 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Poznámka	Boční kryty podstavce jsou nutné k dokončení jednotky podstavce a slouží k dodatečné vzájemné stabilizaci podstavců. V případě potřeby lze kryty, které jsou součástí dodávky, vyměnit za kryty z nerezové oceli, pro systém podstavců VX, z nerezové oceli. Komponenty 1. generace systému podstavců nelze kombinovat s komponenty 2. generace systému podstavců
Rozměry	Výška: 100 mm

# Funkce

---

Vhodné pro	Typ skříně: VX VX SE TS PC Šířka: = 1.200 mm
------------	--

---

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
--------------------------	---

---

Balení	2 ks
--------	------

---

Netto hmotnost	6.4
----------------	-----

---

Brutto hmotnost	6.5
-----------------	-----

---

Číslo celní sazby	94039910
-------------------	----------

---

EAN	4028177037892
-----	---------------

---

ETIM 9	EC000721
--------	----------

---

ETIM 8	EC000721
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------

# Schválení

---

Schválení	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------