

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8806.750**

**Systemy řadových skříní TS 8**

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.750 - Systémy řadových skříní TS 8 Skříně EMC

Skříně řady TS 8 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně TS 8 s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.

## Funkce

Obj. číslo	TS 8806.750
Popis výrobku	Velké skříně konstrukční řady TS 8 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtu. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně TS 8 v provedení certifikovaném VDE ve vysokém stupni vysokofrekvenčního odstínění.
Změna výrobku	Povrchová úprava hliník-zinek byla nahrazena povrchovou úpravou využívající zinek a hořčík. Mezi výhody patří lepší antikorozi vlastnosti a rovnoměrnější stříbrný povrch.
Materiál	Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Střeška: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: bez nátěru Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru Podlahové plechy: pozinkované Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035

# Funkce

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna Střešní plech Podlahové plechy Montážní deska 4 transportní oka Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm 2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Type rating podle UL 50E	Typ 1
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Poznámka	U řadově spojených skříní je nutné EMC těsnění pro řadové spojení
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	121,8 kg
Brutto hmotnost	126,8 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, EMC provedení, s montážní deskou, jednodveřová

# Schválení

Schválení	DNV-GL UL + C-UL (listed)
-----------	------------------------------

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení výrobce

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK