


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.500

Systemy řadových skříní TS 8

Stát: 13.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.500 - Systémy řadových skříní TS 8

Systém řadových skříní TS 8 z ocelového plechu díky symetrickému profilu v šířce a hloubce získáte výrazně větší prostor a jednodušší vnitřní montáž. Tím je zaručena také možnost spojování ze všech stran. O optimální bezpečnost se postará integrované, automatické uzemnění všech plochých částí a trojitá povrchová úprava.



Funkce

| | |
|------------|---|
| Obj. číslo | TS 8808.500 |
| Materiál | Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované |
| Barva | RAL 7035 |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Zadní stěna 4 transportní oka Uzávěr: Doppelbart, 3 mm Podlahové plechy Montážní deska 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm 2 montážní příčky namontované na hloubku skříně |
| Rozměry | Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 699 mm x 1.896 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Kód IK | IK09 |
| Počet dveří | 1 |
| 2 supportstrips in depth | Ano |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 130,15 kg |
| Brutto hmotnost | 137 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Funkce

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodveřová |
|---------------|---|

Schválení

| | |
|-----------|--|
| Schválení | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

| | |
|-------------|--------|
| Certifikáty | Povrch |
|-------------|--------|

| | |
|------------|---|
| Vysvětlení | Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
|------------|---|