


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9346.010

# Lištové pojistkové odpínače NH

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.010 - Lištové pojistkové odpínače NH



## Funkce

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Obj. číslo                         | SV 9346.010  |
| Materiál                           | Polyamid zesílený skelnými vlákny<br>Chování při požáru dle UL 94-V0<br>Kontaktní dráhy: postříbřená tvrdá měď |
| Barva                              | Chassis: RAL 7035<br>Kryt: RAL 7001<br>Rukojeť: RAL 7016   |
| Rozsah dodávky                     | 3 upevňovací háčky   |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm  |
| Vývod vodičů                       | nahoře/dole  |
| Způsob (elektrického) připojení    | Šroub M8   |
| Jmenovitý provozní proud max.      | 160 A  |
| Jmenovité provozní napětí          | 690 V, 3~  |
| Pro velikost NH                    | 00   |
| Test specification                 | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)   |
| Rozměry                            | Šířka: 50 mm<br>Výška: 400 mm  |
| Připojení kulatých vodičů          | 2,5 - 95 mm <sup>2</sup>   |
| Vhodné pro přípojnice              | Výška: 5, 10 mm  |

## Funkce

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Počet pólů             | 3 póly                               |
| Průřez kulatého vodiče | 2,5 - 95 mm <sup>2</sup>             |
| Balení                 | 1 ks                                 |
| Netto hmotnost         | 1,2 kg                               |
| Brutto hmotnost        | 1,294 kg                             |
| Podíl mědi (kg / ks)   | 0,73                                 |
| Číslo celní sazby      | 85369095                             |
| ETIM 9                 | EC001046                             |
| ECLASS 8.0             | 27371402                             |
| Popis výrobku          | Lištový výkon.odpínač 00, 160A, 690V |

## Schválení

|            |   |
|------------|---|
| Schválení  | CQC-CCC                                     |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |