



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9360.535**

**Pro CB jističové adaptéry RiLineX**

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.535 - Pro CB jističové adaptéry RiLineX

CB jističový adaptér RiLineX (3-pól, max. 630 A) pro 60 mm přípojnícové systémy. Šířka zařízení činí 145 mm. Díky provedení "Easy-Fix" lze montáž adaptéru a jističe provádět nezávisle na sobě. Toto provedení je k dispozici pro všechny běžné výrobce. Adaptér disponuje násuvnou montáží bez použití nářadí s volbou nastavením tloušťky přípojníc v rozmezí 5 a 10 mm. Kabelový vývod lze přizpůsobit individuálním požadavkům jednoduchou přestavbou vývodu dole nebo nahoře.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9360.535
Provedení	Easy Fix
Výhody	Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojníc 5/10 mm Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Rozsah dodávky	Vč. 3 krytů svorek
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Jmenovité rázové napětí Uimp	8 kV

# Funkce

Jmenovité napětí	690 V AC 600 V AC (UL)
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	nahore/dole
Průřez	29 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro výrobce (typ)	Pomocí našeho průvodce výběrem v sekci Ke stažení snadno najdete správný adaptér zařízení.
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Rozměry	Šířka: 145 mm Výška: 325,8 mm Hloubka: 76,4 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	5 kg
Brutto hmotnost	5,206 kg
Podíl mědi (kg / ks)	2,64
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,05
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
Popis výrobku	CB jističový adaptér RX 630 A, 3-pól, provedení: Easy Fix, Š: 140 mm

# Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration

---