

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.613

Pro CB jističové adaptéry RiLineX

Stát: 5.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.613 - Pro CB jističové adaptéry RiLineX

CB jističový adaptér RiLineX (3-pól, max. 250 A) pro 60 mm přípojnícové systémy. Šířka zařízení činí 105 mm. "Univerzální" provedení s posuvnými maticemi nabízí maximální flexibilitu při montáži jističů. Adaptér disponuje násuvnou montáží bez použití náradí s volbou nastavením tloušťky přípojníc v rozmezí 5 a 10 mm. Provedení pro kabelový vývod nahoře.



Funkce

Obj. číslo	RX 9360.613
Provedení	univerzální
Výhody	Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Jmenovité rázové napětí U_{imp}	8 kV
Jmenovité napětí	690 V AC 600 V AC (UL)

Funkce

Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	nahoře
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M8
Průřez	15 mm ² 6 mm ²
Vhodné pro výrobce (typ)	Pomocí našeho průvodce výběrem v sekci Ke stažení snadno najdete správný adaptér zařízení.
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Rozměry	Šířka: 109 mm Výška: 251,4 mm Hloubka: 62,8 mm
Zatížení okolí požárem	8,086 MJ/m ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,47 kg
Brutto hmotnost	1,473 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,96
Číslo celní sazby	39269097
Popis výrobku	CB jističový adaptér RX 250 A, 3-pól, provedení: Universal Fix, vývod kabelů nahoře, Š: 105 mm

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration
