



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.600

# Pro CB jističové adaptéry RiLineX

Stát: 4.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.600 - Pro CB jističové adaptéry RiLineX

Adaptér zařízení CB (3pólový, max. 160 A) pro platformu přípojnic RiLineX a systémy přípojnic 60 mm, jako je RiLine60. Šířka zařízení na přípojnicovém systému činí 81 mm. "Univerzální" provedení s posuvnými maticemi nabízí maximální flexibilitu při montáži jističů. Adaptér disponuje zacvakávací montáží bez použití nářadí s poloautomatickým nastavením tloušťky lišty v rozmezí 5 až 10 mm. Provedení pro kabelový vývod dole.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9360.600
Provedení	univerzální
Výhody	Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Rozsah dodávky	Vč. 3 krytů připojovacího prostoru
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Jmenovité rázové napětí Uimp	8 kV

# Funkce

Jmenovité napětí	690 V AC 600 V AC (UL)
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Průřez	9 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro výrobce (typ)	Pomocí našeho průvodce výběrem v sekci Ke stažení snadno najdete správný adaptér zařízení.
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Rozměry	Šířka: 82 mm Výška: 251,4 mm Hloubka: 50,8 mm
Zatížení okolí požárem	22,045 MJ/m <sup>2</sup>
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,92 kg
Brutto hmotnost	1,22 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,73
Číslo celní sazby	85369095

## Funkce

---

ETIM 9	EC001531
Popis výrobku	CB jističový adaptér RX 160 A, 3-pól, provedení: Universal Fix, vývod kabelů dole, Š: 81 mm

---

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration

---