

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9661.120 Přípojnice E-Cu

Stát: 20.9.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.120 - Přípojnice E-Cu s integrovanými otvory

Vhodný pro přímou montáž do rozváděčů, držáků přípojníc, kombinací PE/PEN ve spojení s kombinovaným úhelníkem PE/PEN a příchytka pro řadové spojení E-Cu.

## Funkce

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo           | SV 9661.120                                                                                                                                                                                                                          |
| Popis výrobku        | Vhodný pro přímou montáž do skříňových rozvaděčů, držáků přípojníc 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 a 3073.000. Kombinace PE/PEN ve spojení s kombinovaným úhelníkem PE/PEN a spojovacím dílem pro řadové propojení E-Cu. |
| Materiál             | E-Cu                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ø hole               | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozměry              | Délka: 1.192 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Vhodné pro           | Šířka: = 1.200 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Průřez               | 10 mm x 80 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Balení               | 2 ks                                                                                                                                                                                                                                 |
| Netto hmotnost       | 16.9                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brutto hmotnost      | 17.104                                                                                                                                                                                                                               |
| Podíl mědi (kg / ks) | 8.52                                                                                                                                                                                                                                 |
| Číslo celní sazby    | 74071000                                                                                                                                                                                                                             |
| EAN                  | 4028177494787                                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM 9               | EC000329                                                                                                                                                                                                                             |
| ECLASS 8.0           | 27400605                                                                                                                                                                                                                             |

## Schválení

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |
|------------|---------------------------------------------|