

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2500.110 Systemleuchte LED

Stand: 08.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.110 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.



## Eigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | SZ 2500.110   |
| Ausführung             | ohne Steckdose  |
| Nutzen                 | Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank<br>Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung<br>Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall |
| Ausführung             | ohne Steckdose  |
| Material               | Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium<br>Leuchtenabdeckung: Polycarbonat<br>Leuchtenenden: PC-ABS  |
| Farbe                  | Gehäuse: RAL 7016   |
| Lieferumfang           | Inkl. Befestigungsschrauben   |
| Nennleistung           | 7 W   |
| Anschlussmöglichkeiten | Einspeisung, 2-polig<br>Durchgangsverdrahtung, 2-polig<br>Türpositionsschalter  |
| Schutzklasse           | II (schutzisoliert)   |

# Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Leuchten-Montageart          | Verschrauben<br>Clip-Befestigung<br>Magnet-Befestigung (Zubehör)  |
| Einbaumöglichkeiten          | Zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke AX wird die Schiene für Innenausbau AX und der Montagewinkel benötigt<br>Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster |
| Lichtstrom                   | 600 lm  |
| Lichtfarbe                   | 4000 K (neutralweiß)  |
| Hinweis                      | Anschlusszubehör separat bestellen  |
| Abmessung                    | Breite: 337 mm<br>Höhe: 55 mm<br>Tiefe: 23 mm   |
| Betriebstemperaturbereich    | -20 °C...55 °C  |
| Bemessungsbetriebsspannung   | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20   |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 0,263 kg  |
| Bruttogewicht                | 0,351 kg  |
| Zolltarifnummer              | 94054990  |
| ETIM 9                       | EC000321  |
| ETIM 8                       | EC000321  |
| ECLASS 8.0                   | 27189241  |
| Produktbeschreibung          | SZ Systemleuchte LED, 600 Lumen, L: 337 mm, 100-230 V   |

# Approbationen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Approbationen | ENEC<br>KC Korea |
|---------------|------------------|

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung  
Konformitätserklärung UK  
PCF-Deklaration