


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2508.020

Wandbefestigungshalter

Stand: 09.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2508.020 - Wandbefestigungshalter für AX Stahlblech, KX Stahlblech, AX IT, EL

Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2508.020
Produktbeschreibung	Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.
Nutzen	<p>Direkte Verschraubung von hinten mit einer selbstformenden Schraube in den Durchzug des Gehäuses</p> <p>Einfaches Einhängen des Wandhalters an eine vormontierte Schraube in der Wand</p> <p>Durch verschiedene Montagepositionen kann die Wandbefestigung optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden</p> <p>Alternativ zur selbstformenden Schraube kann der Halter auch mit einer Schraube und Mutter von innen befestigt werden</p> <p>Zusätzliche Möglichkeit zur Befestigung mit einer Mutter bei dynamischen Anwendungen</p>
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Wandbefestigungshalter Abdeckkappen Inkl. Befestigungsmaterial
Wandabstand	20 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX Stahlblech KX Stahlblech AX IT EL Wandgehäuse AX, 3-teilig
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12

# Eigenschaften

---

Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.44
Bruttogewicht	0.44
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83025000
EAN	4028177938281
E-Number Sweden	E3465271
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECCLASS 8.0	27189234

# Approbationen

---

Approbationen	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
---------------	----------------------------