

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2743.000 Bedientableau

Stand: 25.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2743.000 - Bedientableau für AE

Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.



Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr. | FT 2743.000 |
| Produktbeschreibung | Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet. |
| Material | Aluminium, natur eloxiert |
| Lieferumfang | Aluminium-Rahmen Tableauplatte Scharniere Haltestücke |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 |
| Hinweis | Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberverschluss benötigt |
| Passend für | Gehäusotyp: AE Breite: = 380 mm Höhe: = 600 mm |
| Abmessung | Breite: 377 mm Höhe: 597 mm Tiefe: 34 mm |

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen Aluminiumplatte | Breite: 323 mm Höhe: 543 mm |
|-----------------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Bestückbare Fläche | Breite: 307 mm Höhe: 527 mm |
|--------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 3.11 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| Bruttogewicht | 3.31 |
|---------------|------|

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 76169990 |
|-----------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177031890 |
|-----|---------------|

| | |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3404524 |
|-----------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000747 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000747 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
|------------|----------|
