


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



undefined 3010.272 Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Stand: 30.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

undefined 3010.272 - Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Leerfeld ohne HSS-System, BxHxT 600 x 2000 x 800 mm

Eigenschaften

Artikel-Nr.	3010.272
Ausführung	Dachbereich, Feldtiefe 800 mm
Produktbeschreibung	Leerfeld ohne HSS-System, BxHxT 600 x 2000 x 800 mm
EAN	4028177007222

Ausschreibungstext

3010.272 Leerfeld ohne HSS-System
/ BxHxT 600 x 2000 x 800 mm

Leerfeld ohne HSS-System / BxHxT 600 x 2000 x 800 mm

VX25 Ri4Power Leerfeld ohne Sammelschiene, mit typgeprüftem Systemgehäuse und erforderlichem Systemzubehör.

Zubehörsystem:

Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln, Verbinder, Systemabdeckungen usw.

Technische Parameter:

Feldtyp: „Leerfeld ohne HSS

Feldbezeichnung: „0.09

Hauptsammelschienen-Durchführung: „Nein

Bauform / Formunterteilung: „1 / 2 / 3 / 4b je nach Feldtyp

Schrankbreite (mm): „600 mm

Ausführung der Türfront: „Feldtür / Teiltüren

Verschluss: „Doppelbart - serienmäßig

Funktion des Dachblechs: „IP 2x / IP 54

Berührungsschutzabdeckung: „IP 2xB

Schlitzblendenabdeckung: „mit / ohne
Funktionsraumseitenwand „mit / ohne
Kabelanschluss-System: „mit / ohne

OPTIONEN zu Feld VX0.09

Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
VX0.09

Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.

Auswahl: „Ja / Nein

Fabrikat: „Rittal 0.09

Typ: „Ri4Power o. glw.

angebotenes Fabrikat: „ '.....'

angebotene Type: „ '.....'