

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3285.910 Metallfilter

Stand: 28.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3285.910 - Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft-Luft-Wärmetauscher und Chiller

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3285.910
Produktbeschreibung	Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material	Aluminium
Passend für Artikel-Nr.	3186.93x / 3486.93x 3187.93x / 3487.93x 3188.94x / 3488.94x 3189.94x / 3489.94x 3186.63x / 3486.63x 3187.63x / 3487.63x 3188.64x / 3488.64x 3189.64x / 3489.64x 3334.400 / 3434.400 3334.450 / 3434.450
Abmessung	Breite: 380 mm Höhe: 355 mm Tiefe: 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,374 kg
Bruttogewicht	0,424 kg
Zolltarifnummer	84219990

# Eigenschaften

---

ETIM 9	EC002513
--------	----------

---

ETIM 8	EC002513
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180706
------------	----------

---

Produktbeschreibung	SK Metallfilter, für Kühlgerät und Chiller, für SK 3186./3486., 3187./3487., 3188./3488., 3189./3489., 3334.400/3434.400, 3334.450/3434.450, BHT: 380 x 358 x 10 mm
---------------------	---