
Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 4114.000 Schaltplantasche aus Stahlblech

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SZ 4114.000 - Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil

Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. SZ 4114.000 Produktbeschreibung Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe. Farbe RAL 7035 Lieferumfang Inkl. Befestigungsmaterial Lichte Höhe 210 mm Lichte Breite 255 mm Passend für Türbreite 400 mm Abmessung Tiefe: 90 mm Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 ECLASS 8.0 27189267 | | |
|--|-----------------------|--|
| Farbe RAL 7035 Lieferumfang Inkl. Befestigungsmaterial Lichte Höhe 210 mm Lichte Breite 255 mm Passend für Türbreite 400 mm Abmessung Tiefe: 90 mm Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Artikel-Nr. | SZ 4114.000 |
| Lieferumfang Inkl. Befestigungsmaterial Lichte Höhe 210 mm Lichte Breite 255 mm Passend für Türbreite 400 mm Abmessung Tiefe: 90 mm Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Produktbeschreibung | Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe. |
| Lichte Höhe 210 mm Lichte Breite 255 mm Passend für Türbreite 400 mm Abmessung Tiefe: 90 mm Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Farbe | RAL 7035 |
| Lichte Breite 255 mm Passend für Türbreite 400 mm Abmessung Tiefe: 90 mm Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für Türbreite 400 mm Abmessung Tiefe: 90 mm Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Lichte Höhe | 210 mm |
| Abmessung Tiefe: 90 mm Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Lichte Breite | 255 mm |
| Verpackungseinheit 1 Stück Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Passend für Türbreite | 400 mm |
| Nettogewicht 0.639 Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Abmessung | Tiefe: 90 mm |
| Bruttogewicht 0.76 Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Nettogewicht | 0.639 |
| EAN 4028177091771 ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Bruttogewicht | 0.76 |
| ETIM 9 EC000317 ETIM 8 EC000317 | Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 8 EC000317 | EAN | 4028177091771 |
| | ETIM 9 | EC000317 |
| ECLASS 8.0 27189267 | ETIM 8 | EC000317 |
| | ECLASS 8.0 | 27189267 |

© Rittal 2025