

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4309.000

Montagesteg

Stand: 23.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



FRIEDEM L OH GROUP

TS 4309.000 - Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | TS 4309.000 |
| Produktbeschreibung | Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung. |
| Technische Daten | Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Länge | 390 mm |
| Passend für Türbreite | 500 mm |
| Einbaumöglichkeiten VX | In Türbreite 500 mm |
| Einbaumöglichkeiten VX SE | In Türbreite 500 mm In Schranktiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität |
| Einbaumöglichkeiten AX | In Türbreite 500 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Schlosstür In Gehäusebreite 400 mm und in Gehäusehöhe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Gehäusebreite 400 mm In Gehäusehöhe/-breite 500 mm |

Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff | In Türbreite 500 mm |
| Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig | In Gehäusetiefe 573 mm |
| Einbaumöglichkeiten TS | In Türbreite 500 mm In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene |
| Einbaumöglichkeiten TP | In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau, in die Höhe des Gehäusedeckels, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schalschrank HD |
| Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl | In Sockeltiefe 500 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-Schrauben M6 und Mutter M6 |
| Passend für | Gehäusetyp: VX TS VX SE TP AX AX Kunststoff Wandgehäuse AX, 3-teilig Breite/Tiefe: 400 mm |
| Passend für | Sockel-System VX, Edelstahl |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Nettogewicht | 3,78 kg |
| Bruttogewicht | 4,1 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 15,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, AX für innere Montageebene: für B/T: 400 mm, für Türbreite: 500 mm, L: 390 mm |