Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 4694.000 Montagesteg

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



TS 4694.000 - Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 4694.000
Produktbeschreibung	Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten	Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	340 mm
Einbaumöglichkeiten VX	In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AX	In Türbreite 400 mm, mit Vorreiber
Einbaumöglichkeiten TS	In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten TP	In TP Pultunterteil und Standpult Unterteil, in Gehäusetiefe 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
Einbaumöglichkeiten VX Sockel	In Sockelbreite/-tiefe 400 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel

© Rittal 2025

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX TS VX SE TP AX Breite/Tiefe: 400 mm
Passend für	Sockel-System VX
Verpackungseinheit	20 Stück
Nettogewicht	3.2
Bruttogewicht	3.52
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177108110
E-Number Sweden	E3465250
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3