Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 5501.805

Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5501.805 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | DK 5501.805 |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene. |
| Einsatzgebiete | Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems. |
| Material | Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | 2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten 4 Zell-PU-Schaum-Stücke Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschiener montiert werden. Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich. |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Passend für | Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm |
|--------------------|----------------------------------|
| | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4.65 |
| Bruttogewicht | 4.85 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177679177 |
| E-Number Sweden | E7239698 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |

Ausschreibungstext

Luftleitblech

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/ Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder ganzer Schrankreihen.

Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die kollisionsfreie Abschottung trotz installierter Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden Anschlag.

Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen, der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger, oder alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal, Gehäuseserie TS IT. Für Schränk (BxH) 600x2000 mm.

Material: Luftleitbleche Stahlblech, Bürstenleisten Kunststoff UL 94- HB

Best.-Nr. DK: 5501.805

Hersteller: Rittal

© Rittal 2025 3