


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.145 Kabelkanal

Stand: 02.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.145 - Kabelkanal für TS IT, TE

Kabelkanal mit beidseitig schartnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.145
Produktbeschreibung	Der Kabelkanal besitzt beidseitig schartnierte, abnehmbare Kanalabdeckung und ist alternativ verschraubbar.
Nutzen	Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung Rücken an Rücken anreihbar
Material	Stahlblech Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Abdeckung und Befestigungsmaterial Inkl. 4 Kabelhaltern für Kabelreserven
Höheneinheiten	42 HE
Passend für	Gehäusotyp: TS IT TE Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm
Passend für Breite	800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8,298 kg
Bruttogewicht	8,735 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeschreibung	DK Kabelkanal, 42 HE, für Schrankbreite-/höhe: 800x2200 mm, 47 HE, für TS IT, TE, Stahlblech, RAL 9005

Ausschreibungstext

Kabelkanal vertikal

High Density Kabelkanal mit besonders hoher Packungsdichte, durch HE bezogene Kabelführung. Einzelne Kabelführungsträger kanalisieren die Kabelstränge je Höheneinheit. Beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung. Montage seitlich der 19"- Montageebene, front- und rückseitig im Schrank möglich. Optional lässt sich im Innerraum des Kabelkanals ein Kabelhalter zur Aufnahme von Überlängen montieren.

Einfache, werkzeuglose Montage, durch Schnellbefestigung an den senkrechten Profilen, der 19"- Montageebene, alternativ verschraubt. Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal, Gehäuseserie TS IT.

Wahlweise ist der Kanal auch Rücken an Rücken anreihbar.

Für Schrankhöhe H=2200 mm, unterstützte Ausbauhöhe 42 HE.

Material: Kabelkanal Stahlblech,
Kabelführungselement Kunststoff UL 94-V0
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5502.145
Hersteller: Rittal

