

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SE 5834.580

System-Einzelschrank SE 8

Stand: 24.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5834.580 - System-Einzelschrank SE 8 IP 66/NEMA 4

Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkörpern, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibler Innenausbau zum TS 8, dadurch volle Integration in die TS 8 Produktfamilie. Hoher Schutz durch IP 66 / NEMA 4. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SE 5834.580
Produktbeschreibung	Der System-Einzelschrank basiert auf der Plattform TS 8. Systemzubehör für den TS 8 Innenausbau ist uneingeschränkt einsetzbar.
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm Boden: Stahlblech, 1,5 mm Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche	Gehäuse, Tür und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt Boden: tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse oben und seitlich geschlossen Tür(en) Türanschlag rechts, auf links wechselbar Montageplatte Boden, geschlossen Rückwand, abschraubbar Verschluss: 3 mm Doppelbart 2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 600 mm

Eigenschaften

Abmessungen Montageplatte (B x H) 699 mm x 1.896 mm

Schutzart IP nach EN 60 529 IP 66

Schutzart NEMA NEMA 4
NEMA 3R

Anzahl Türen 1

Grundmaterial Stahlblech

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 151.9

Bruttogewicht 156.6

EAN 4028177696716

ECLASS 8.0 27180101

Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK