

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CX 6722.000

## Pultoberteil CX

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CX 6722.000 - Pultoberteil CX

Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CX 6722.000
Ausführung	Oberteil
Produktbeschreibung	Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse Deckel unten scharniert, inkl. Deckelhalter Boden offen für individuelle Kabeleinführung Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 515 mm
Tiefe oben	125 mm
Tiefe unten	245 mm
IK-Code	IK10
Hinweis	Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultmittel- und Pultunterteil benötigt

# Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 515 mm Tiefe oben: 125 mm Tiefe unten: 245 mm
Ausführung Verschluss	Vorreiber
Verschluss-Einsatz	3 mm Doppelbart
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	29
Bruttogewicht	29.5
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177983656
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung