

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TP 6730.330

Teilmontageplatten, einhängbar

Stand: 06.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6730.330 - Teilmontageplatten, einhängbar für TP, TS, VX SE

Zum Einbau in Pultober- und -mittelteil an Systemschienen für den Innenausbau.

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | TP 6730.330 |
| Produktbeschreibung | Zur einfachen Montage an vorzumontierenden Befestigungsschrauben. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Pultober- und -mittelteil an Systemschienen für den Innenausbau Pultunterteil seitlich an in der Tiefe montierten System-Chassis oder Montagestegen Andere Schaltschränke an Schienen mit Lochungen im 25 mm-Raster |
| Hinweis | Anreihen durch seitliches Verschrauben möglich Maximale Einbaubreite für Teilmontageplatten = Pultbreite minus 100 mm Bei TP wird zusätzlich die Schiene für Innenausbau TP benötigt |
| Abmessung | Breite: 500 mm Höhe: 437 mm |
| Passend für Gehäusetyp | TP TS VX SE CX |
| Passend für | Gehäusetyp: TP TS VX SE CX |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht | 4,6 kg |
| Bruttogewicht | 4,78 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 18,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeschreibung | TP Teilmontageplatten, einhängbar, für TS, SE, TP, CX, BH: 500x437 mm |