
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7030.088

CMC III Montageeinheiten



Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.088 - CMC III Montageeinheiten

Zur Aufnahme von CMC III Komponenten.


Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7030.088
Ausführung	Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
Produktbeschreibung	Die Montageeinheit kann je nach Ausführung 1 bzw. 3 Processing Units/Sensoreinheiten, etc. aufnehmen. Die 482,6 mm-Ausführung (19"-Ebenen) kann 3 Einheiten aufnehmen. Die Schrankrahmen-Ausführung kann 1 Einheit aufnehmen.
Nutzen	Brandverhalten: Selbstverlöschend nach UL 94 HB
Einsatzgebiete	Aufnahme von CMC III Komponenten.
Funktionsweise	CMC III Processing Unit CMC III Processing Unit Compact CMC III Steuereinheit CMC III Netzteil CMC III LTE Unit CMC III Door Control Modul
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Montageeinheit, 1 HE 2 Blindabdeckungen Inkl. Befestigungsmaterial

© Rittal 2026

Eigenschaften

Anzahl der Einbauplätze	3
Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-Ebene
Hinweis	Zum Einbau der CMC III Units in Netzwerk- und Serverschränke Für die Aufnahme von bis zu drei CMC III Gehäusen und zur Montage im 19"-Profil
Abmessung	Breite: 482,6 mm Tiefe: 141 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,423 kg
Bruttogewicht	0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeschreibung	DK CMC III Montageeinheit, Zur Befestigung in der 482,6 mm (19")-Ebene, Zur Aufnahme von max. 3 CMC III Komponenten, Frontseitige Aufnahme der Einheit und automatische Verriegelung, BHT: 482,6 (19")x44,25 (1 HE)x 141 mm